



▲
1 en 4 bevestigingslippen haaks **2 en 5** bevestigingslippen recht **3** verlengde pen

Renold SD/Arnold & Stolzenberg/Renold standaard rollenkettingen kunnen worden aangepast voor transportdoeleinden door het gebruik van de bevestigingslippen als getoond op deze pagina.

De bevestigingslippen kunnen worden geassembleerd op één of beide zijden van de ketting op elke gewenste steekafstand.

- Let op:
1. K2 bevestigingslip kan niet worden geassembleerd op aangrenzende binnen- en buitenschakel aan dezelfde zijde van de ketting.
 2. M1 bevestigingslip kan niet worden geassembleerd naast een nr. 30 (dubbele steek verloopshakel).

Verlengde pennen aan één zijde van de ketting kunnen op elke gewenste steekafstand op de ketting worden bevestigd en verschaffen een eenvoudig middel waardoor bevestigingslippen of meemers of beugels op de ketting kunnen worden bevestigd.

De pennen met groef voor de BS/DIN serie ketting hebben een groef voor standaard uitwendige seegerringen naar BS 3673 Part 2.